

NEST[®]

SH807 自动开/ 关盖装置

高性能卡爪

- 力、位、角可调可控
- 10万次旋转测试
- 每天超3000次以上手工开关盖测试
- 无报错无发热无异响

高效

智能

安全

易用



SH807自动开/关盖装置——产品介绍

自动开/关盖装置具有自动识别采样管、自动完成开/关盖、自动计数功能。仪器采用人体工学倾角设计,小巧轻便,单手即可快速完成开/关盖,极大地减轻了人员的工作强度,大幅提高工作效率。

产品尺寸



产品参数

规格型号	欧标/德标	英标	南非标/印度标	美标
编码	107001	107002	107003	107004
夹持力	40-150N			
开关盖扭矩	1N*m			
启动方式	上推管子自动触发启动			
可设定功能	力矩 夹紧力 回拧圈数 开盖模式			
开盖模式	持续开盖 持续关盖 开盖后再关盖			
适用管盖规格	直径8-30mm螺旋盖			
尺寸(长*宽*高)	250mm×245mm×420mm			
重量	10 kg			

产品特点

灵活易用 3种工作模式可选(持续开盖;持续关盖;开盖后再关盖),可自定义扭矩、夹紧力、回拧圈数等参数,避免出现闭盖不密封,防止样品污染。

智能高效 采用自动触发启动机制,无需手动按键,处理速度小于4秒/样本。

兼容性强 适用于直径8-30mm螺旋盖采样管,其他尺寸可定制。

安全便捷 操作界面简单易懂,具有计数显示、计数清零、模块复位等功能。机身体积小巧,可用酒精等消毒液喷洒消毒,适用于实验台面、生物安全柜、超净工作台等工作场景。

应用领域



医院检验科



疾控中心



第三方医学检验机构



出入境检验检疫



PCR 检测方舱

应用场景

1

样品采集环节
(新冠检测采样环节)

2

取样检测环节
(新冠核酸检测取样检测环节)

3

分装
(试剂分装)

NEST®

Your Best Choice For Laboratory And Medical Consumables